

**HOLEX®**
**DNMG 150604 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 150604 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru