

**CCMT 060204, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 450 m/min
Sfârșământor de așchii	GK
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire