

HOLEX®**DNMG 150604 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150604 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	MM
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min

Categorie	HBX130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru