

## Garant

### Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08 mm



## Date comandă

Numărul de comandă	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Clasa articolului	21U

## Descriere

### Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

### Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PWLNR/L 2020X08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 93 mm

Portplăcuță: 259031 19

## Descriere tehnică

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Mărime coadă	20 mm
Pârgă cu articulație	259015 3

Cod ISO Suport	PWLNRL/L 2020X08
Portplăcuță	259031 19
Arc	259046 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungimea totală L	93 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 19	259031 19
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 3	259018 3
Pârgă cu articulație Tip 3	259015 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500