

**HOLEX®****VNMG 160404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VNMG 160404 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,75 - 4 mmAvans  $f$ : 0,08 - 0,35 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,75 - 4 mm
Sfârâmător de așchii	MM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,08 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	M

Categorie	HBX130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru