

**CCMT 060204, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfărâmător de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	M
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire