

**VNMG 160408, Categorie: CA6525****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251824 CA6525 |
| GTIN | 4960664472161 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

VNMG 160408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmatör de aşchii: MS

Adâncime de tăiere a_p : 0,75 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,75 - 2,5 mm |
| Sfărâmatör de aşchii | MS |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,35 mm/rot |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 60 - 220 m/min |
| Aplicația principală | M |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | CA6525 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VNMG 160408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |