

**Garant****CC.T 09T308, Categorie: HU7310**

### Date comandă

Numărul de comandă	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Clasa articolului	21G

### Descriere

#### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfărâmător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire