

Garant**CC.T 09T308, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Sfărâmător de aşchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire