

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	CKJNR/L 2525M16
Bridă	259038 17
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Portplăcuță	259031 6
Set de arcuri	259044 3
Arc	259046 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru gheară	259021 3
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Gheară de strângere Tip 17	259038 17
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Set de arcuri 10 bucăți Tip 3	259044 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Arc Tip 3	259046 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Portplăcuță Tip 6	259031 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600