

Garant**CC.T 120408, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	AM
Aplicația principală	N
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire