

**DNMG 150612, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150612 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MS

Adâncime de tăiere a_p : 0,7 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,35 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	MS
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,7 - 4 mm
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire