

**Garant****CCGT 120402, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120402
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire