

**CCMT 09T302, Categorie: CA525****Date comandă**

Numărul de comandă	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 09T302 CA525 Categorie: CA525

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Sfârâmător de așchii	GK
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Categorie	CA525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire