

Garant**Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/06 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PWLNR/L 2525X06

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0604..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 30 mm

Lungimea totală L: 101,5 mm

Portplăcuță: 259031 9

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Mărime coadă	25 mm

Arc	259046 2
Pârghie cu articulație	259015 6
Portplăcuță	259031 9
Cod ISO Suport	PWLNRL/L 2525X06
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 4
Lungimea totală L	101,5 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 4	259018 4
Arc Tip 2	259046 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârghie cu articulație Tip 6	259015 6
Portplăcuță Tip 9	259031 9