

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	30 mm
Cod ISO Suport	CKJNR/L 2020K16
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru gheară	259021 3
Arc	259046 3
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Set de arcuri	259044 3
Portplăcuță	259031 6
Bridă	259038 17
Lungime cap L ₁	32 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Gheară de strângere Tip 17	259038 17
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Portplăcuță Tip 6	259031 6
Set de arcuri10 bucăți Tip 3	259044 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Arc Tip 3	259046 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600