


Garant
Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12 mm

Date comandă

Numărul de comandă	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

- **Poziționarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.**
- **Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.**

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 2525X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 105,5 mm

Portplăcuță: 259031 14

Descriere tehnică

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525X12

Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	34 mm
Arc	259046 1
Pârghie cu articulație	259015 3
Portplăcuță	259031 14
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	105,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 14	259031 14
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3