

Garant
Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12 mm

Date comandă

Numărul de comandă	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 1616X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Portplăcuță: 259031 14

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Portplăcuță	259031 14
Mărime coadă	16 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3
Cod ISO Suport	PSSNR/L 1616X12

Mărimea plăcuței	12 mm
Arc	259046 1
Lungime cap L ₁	34 mm
Pârghie cu articulație	259015 3
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	81 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 14	259031 14