


CCMT 120408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120408 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Sfârâmător de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire