

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 2020X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 93 mm

Portplăcuță: 259031 14

Descriere tehnică

Arc	259046 1
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2020X12
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărime coadă	20 mm

Portplăcuță	259031 14
Lungime cap L ₁	34 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Pârghie cu articulație	259015 3
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 3
Lungimea totală L	93 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Arc Tip 1	259046 1
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3
Portplăcuță Tip 14	259031 14