


SNMG 120408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA510 Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: CA510
 Sfărâmător de aşchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PQ
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CA510

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire