

Garant

Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Clasa articolului	21U

Descriere

Avantaj:

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DSSNR/L 2525M12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 49 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 21

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	259025 4
Mărimea plăcuței	12 mm
Bridă	259038 8
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Lungime cap L ₁	49 mm
Portplăcuță	259031 21
Cod ISO Suport	DSSNR/L 2525M12

Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 21	259031 21
Portplăcuță	259231
Gheară de strângere	259352
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere Tip 8	259038 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4