


**WNMG 080404, Categorie: SW05****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Aplicația principală	Ti
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire