

**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7020**

## Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Clasa articolului	21G

## Descriere

WN.G 080408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

## Descriere tehnică

Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	SM
Aplicația principală	P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire