

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7020****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 252062 HB7020 |
| GTIN               | 4045197699602 |
| Clasa articolului  | 21G           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |
| Sfărâmbător de așchii                         | SM                 |
| Avans f                                       | 0,2 - 0,5 mm/rot   |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 120 - 350 m/min    |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 4 mm         |
| Categorie                                     | HB7020             |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WNMG 060404        |
| Numărul de schimbări / tăișuri                | 6                  |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Toleranță  | M                                  |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |