

HEDI

Reflector mobil cu LED, 230 V, Putere absorbită: 50W



Date comandă

Numărul de comandă	081211 50
GTIN	4003644006106
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu și corp de iluminat.

Înterupător de pornire / oprire pe carcasă.

Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecție de jur împrejur).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Corpuri de iluminat	Modul LED
Flux luminos	2250 - 4000 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere absorbită	50 W
Lungimea cablului de conectare	5 m
Tensiune nominală	230 V
Clasă de protecție IP	IP 54

Lățimea totală	300 mm
Înălțimea totală	350 mm
Lungimea totală	360 mm
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector