

**WNMG 080404, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Sfârâmător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire