

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: MTJNR/L 2020X16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TN.. 1604..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Set de șuruburi: 259023 1

Descriere tehnică

Gheară de strângere	259038 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Lungime cap L ₁	32 mm
Mărime coadă	20 mm

Set de șuruburi	259023 1
Portplăcuță	259031 31
Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Știft	259049 1
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2020X16
Lungimea totală L	91 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Gheară de strângere Tip 1	259038 1
Set de șuruburi10 buc. Tip 1	259023 1
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Știft Tip 1	259049 1
Portplăcuță Tip 31	259031 31