


SNMG 120408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA510 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: CA510

Sfărâmatore de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmatore de așchii	PS
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire