



KOMET TwinKom® Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială cu coadă ABS®, scurt, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167mm



Date comandă

Numărul de comandă	236680 109-167
GTIN	4047109262102
Clasa articolului	24F

Descriere

Execuție:

- Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, și se pot schimba în funcție de mărimea alezajului de prelucrat.
- Structură compactă a sculelor.
- Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcționarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tășuri.
- În cazul operațiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a așchiilor.
- Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

Cu ajustare axială.

Notă:

Vă rugăm să comandați separat suportul și plăcuțele amovibile.

Alte modele și dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.

Exemplu de comandă:

1xCod 236680 Ref. 24-32 – Corp de bază pentru capul de alezat G01.

2xCod 236684 Ref. 24-32 – Suport pentru capul de alezat.

10xCod 236520 Ref. 18-010 – Plăcuțe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).

Răcire interioară: da

Lungimea totală L_{ges} : 90 mm

Ø cozii ABS® D_s : 80 mm

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	80 mm
Gamă de Ø D _{min} -D _{max}	109 - 167 mm
Lungimea totală L _{ges}	90 mm
Execuție	scurt
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat