

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251402 20/16
GTIN	4045197657053
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Igeltex:

Poziționarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: MTJNR/L 2020X16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TN.. 1604..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Set de șuruburi: 259023 1

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	32 mm

Știft	259049 1
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Set de șuruburi	259023 1
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2020X16
Portplăcuță	259031 31
Gheară de strângere	259038 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Lungimea totală L	91 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi 10 buc. Tip 1	259023 1
Știft Tip 1	259049 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 31	259031 31
Gheară de strângere Tip 1	259038 1
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3