

**WNMG 080412, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080412 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmbător de aşchii: MS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de aşchii	MS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire