

**WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,14 - 0,55 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărâmător de așchii	WQ
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire