

**Garant****DC.T 070202, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 070202 CU7010 Categorie: CU7010

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Sfârâmător de așchii	SS
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 210 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire