

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire