

Garant**DC.T 11T304, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 CU7010 Categorie: CU7010

Sfărâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicație secundară	M
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SS
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire