

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251542 HB7020 |
| GTIN | 4045197699589 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Sfărâmător de aşchii | SM |
| Rază la colţ | 0,4 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |
| Aplicația principală | P |
| Avans f | 0,2 - 0,5 mm/rot |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 350 m/min |
| Categorie | HB7020 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TNMG 160404 |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 6 |

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire