

**TNMG 160404, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Sfârșământor de așchii	MQ
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire