



PocketSense, Forță de strângere maximă: 70



Date comandă

Numărul de comandă

358777 70

GTIN

Clasa articolului

34A

Descriere

Execuție:

Capsulă dinamometrică pentru verificarea fiabilă, fără fir a forței de strângere.

Avantaj:

- **Afișarea forței de strângere direct pe afișaj și pe terminale.**
- **Efficient din punct de vedere energetic cu modul standby și durata de viață a bateriei de până la șase luni în regim de funcționare în două schimburi.**
- **Model compact.**
- **Carcasă din aliaj de aluminiu.**

Aplicație:

Perfect pentru controlul regulat al menghinelor. Potrivit pentru utilizarea cu toate menghine cu o întindere de perie de 61 mm și forțe de compresiune de 2,5 până la 70 kN.

Livrare:

- **Include valiza pentru depozitare.**
- **2 x baterie 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 x cheie Torx T10**
- **1 x ghid de pornire rapidă.**

Notă:

Cele două suprafețe de măsurare ale capsulei dinamometrice trebuie fixate fiecare pe întreaga suprafață a menghinei. Înălțimea minimă a fălcii periei aprox. 38 mm.

Descriere tehnică

Înălțime	55 mm
Greutate	0,65 kg
Tensiune nominală	3,6 V
Alimentare cu energie	Cu baterii
Deschidere	61 mm
forță maximă de încercare	70000 N
Lungime	92 mm
Lățime	56 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Aplicație radio	Aplicație mobilă HCT
Tip produs	Dinamometru