

**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	224025 ST1400
GTIN	4960664030101
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Geometrie specială a plăcuțelor amovibile pentru forțe de tăiere reduse și evacuarea îmbunătățită a așchiilor. Toate tipurile cu **tăișuri Wiper** pentru avansuri mari.

**Aplicație:**

**NB2P / NB3P:** Pentru **forțe de tăiere reduse**. Special pentru lungimi active mari, piese cu pereți subțiri.

**Notă:**

**Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma NB2 și NB3.**

Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru  $a_e = 1 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,06 - 0,15 mm
Grosime plăcuță E	6,35 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	1,2 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPMT 1806 EDER-NB3P
Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Aplicație	tăiere ușoară
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		