



SOMT....20ER-LD, PR1810, Tip: 10

Date comandă

Numărul de comandă	222083 10
GTIN	4960664026913
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

Aplicație:

Geometria LD este recomandată și pentru adâncimi de așchiere mari ($a_{p,max} = 5$ mm) la un avans moderat.

Nu o folosiți pentru frezări elicoidale, în adâncime și pe contur, sau la pereți abrupti.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Rază la colț	2 mm
Avans f_z per dinte	0,06 – 2 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Tip	GG
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Rază de programare la $a_{p,max}$	3,5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT100420-ER-LD
Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		