

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1835, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	224019 ST1400
GTIN	4960664030132
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Geometrie specială a plăcuțelor amovibile pentru forțe de tăiere reduse și evacuarea îmbunătățită a așchiilor. Toate tipurile cu **tăișuri Wiper** pentru avansuri mari.

Aplicație:

NB2T / NB3T: Ideale pentru **tăiere întreruptă**, putere ridicată de tăiere și avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma NB2 și NB3.

Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,06 - 0,25 mm
Grosime plăcuță E	6,35 mm
Rază la colț	1,2 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Aplicație	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		