

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227568 GG
GTIN	4960664026340
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .  
exact  $90^\circ$  până la  $a_p = 9$  mm.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,09 – 0,27 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip	GG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408 ER-JT
Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		