


**SOMT.....ER-FL, PR1810, Tip: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	222091 14
GTIN	4960664026920
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

Aplicație:

Geometria FL (orientată către suprafață) este prima alegere la degroșarea pe mașini de mică putere.

Nu o folosiți pentru frezări elicoidale, în adâncime și pe contur, sau la pereți abrupti.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Tip	GG
Dimensiune plăcuță amovibilă	14
Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Avans f_z per dinte	0,5 – 2 mm
Rază la colț	1,4 mm
Grosime plăcuță E	5,56 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140514-ER-FL
Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		