

**BDMT 070308 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227160 GG
GTIN	4960664026470
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° până la $a_p = 4$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,09 – 0,16 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1810
Tip	GG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 070308 ER-JT
Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		