

**DC.T 070204, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070204 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	MQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire