


DCMT 11T308, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMT 11T308 SW05 Categorie: SW05

Sfârâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 100 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 100 m/min
Sfârâmător de așchii	MQ
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	Ti
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm

Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire