

SIMTEK**Cuțit pentru filetare interioară simturn AX, profil complet 60°, pe dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 5/M6**

Date comandă

Numărul de comandă	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39)

Versiune similară (prindere nouă) cu fostul cod 240200.

Aplicație:

Pentru execuția filetelor metrice ISO.

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531 – 270533 și 270539 – 270541.

Descriere tehnică

Ø D	5 mm
Pasul filetului	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	4,8 mm
S	0,6
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		