


Garant
DC.T 11T302, Categorie: HB7310


Date comandă

Numărul de comandă	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 HB7310 Categorie: HB7310

Sfărâmător de aşchii: AM

Toleranță: G

 Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mm

 Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de aşchii	AM
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N

Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire