


Garant

**Menghină manuală pentru mașini de găurit cu prindere rapidă excentrică,
Lățimea bacului A: 100mm**



Date comandă

Numărul de comandă	365038 100
GTIN	4067263112389
Clasa articolului	31S

Descriere

Execuție:

- **Structură stabilă cu șurub solid.**
- **Bacuri călite și rectificate.**
- **Strângere precisă datorită ghidajului plan.**
- **Un bac cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, un bac neted.**
- **Pentru prinderea pieselor plate, ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.**
- **Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.**
- **Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.**

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

Material:

Corp și bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a **0,10 mm.**

Livrare:

Chei de prindere și trei pene de precizie în mărimile 12; 14 și 16 mm.

Descriere tehnică

Fișă de date

Înălțime totală c..	92 mm
Lungimea corpului de bază a	286 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM albastră
Lățimea bacului A	100 mm
Lățimea corpului de bază B	174 mm
Înălțimea bacurilor C	32 mm
Gamă de prindere b	143 mm
Lățime canale de așchii	17 mm
Distanță canale de așchii	141 mm
Lungimea totală maximă L ₄	474 mm
Greutate	12,5 kg
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/365038-100>